



German	French
Gebrauchsanleitung Bewegungsmelder GS300 1. Illustration 1. Sensor (PIR) 2. LED 3. Knopf 4. Klammer (über Batteriefach) 	Mode d'emploi du détecteur de mouvements GS300 1. Illustration 1. Capteur (PIR) 2. LED 3. Bouton 4. Socle (sur le compartiment des piles) 
2. Installationshinweise 1. Montieren Sie die Klammer an die Wand 2. Fixieren Sie den Sensor auf der Klammer 	2. Instructions de montage 1. Vissez le socle sur le mur 2. Installez le détecteur sur son socle 

German	French
3. Inbetriebnahme 1. Setzen Sie die Batterien ein (Rückseite des Gerätes) 2. Installieren Sie die Gratis-App auf Ihr Smartphone (siehe «App-Anleitung SmartHome.pdf» auf www.mentrex.ch). 3. Wählen Sie «Gerät hinzufügen» in der App 4. Drücken Sie den Knopf 3 Mal schnell, das Gerät wird nun in der App angezeigt 5. Wählen Sie in der App unter «Szenarien » die Alarmbedingungen aus	3. Mise en fonction 1. Insérez les piles (au verso de l'appareil) 2. Installez l'application gratuite sur votre Smartphone (voir «guide de l'application SmartHome.pdf» sur www.mentrex.ch). 3. Choisissez «ajouter équipement » dans l'application 4. Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton, l'appareil est maintenant visible dans l'application 5. Choisissez dans le mode «Scènes» les modèles de scénario
4. Technische Spezifikationen	4. Spécifications techniques
Stromversorgung: DC3V, 2x AA austauschbar	Alimentation : DC3V, 2x AA remplaçables
Frequenz: 868MHz	Fréquence: 868MHz
Signalreichweite: 80m im Freien	Portée du signal 80m à l'extérieur
App: Android / iOS	Application: Android / iOS
Infrarot-Distanz: 5-10m	Portée de détection infrarouge 5-10m
Winkel: 90°	Zone de détection 90°
Detektions-geschwindigkeit: 0.3-3m/s	Vitesse de détection 0.3-3m/s
Temperatur: -10°bis 33°C	Température: De -10° à 33°C
Feuchtigkeit: ≤90% rel. Feuchte	Humidité: ≤90% humidité rel.
Gewicht: Ca 90g	Poids: Env. 90g
Grösse: 77x58x50mm	Dimensions: 77x58x50mm
5. Hinweis: Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Betriebsanleitung darf ohne schriftliche Zustimmung der Mentrex AG weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.	5.Remarque : Sous réserve de modifications techniques et erreurs d'impression. Le mode d'emploi ne peut être reproduit, transmis, dupliqué ou traduit dans une autre langue, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de Mentrex AG.